




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 3DO-Y IP67



Aplicatie		
Aplicatie	montajul în câmp	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	50
Curent total Max.	[A]	3
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 3	
Iesiri		
Numar de iesiri digitale		3
Circuit		PNP
Domeniu tensiune DC	[V]	15...30; (conform PELV; prin cablul plat)
Max. Sarcina de curent per ieşire	[mA]	1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1))
Testat pentru scurtcircuit		da
Separat galvanic		da
Ieşiri de alimentare a actuatorelor		AUX
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 3DO-Y IP67

Teste / certificari						
Ecranare electromagnetica		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[ani]	215			
Clasificare AS-i						
Versiune AS-i		2.11; 3.0				
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare				
Mod de adresare extins		da				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-8.A.E				
Configuratie I/O AS-i		[hex]	8			
Cod ID AS-i		[hex]	A.E			
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		leșire	1	2	3	-
		Conector mama	O-1/2	O-1/2 O-2	O-3	-
		Pin	4	2 4	4	-
Date mecanice						
Greutate		[g]	154,3			
Tip montare		AS-i-cablul plat direct conectabil				
Materiale		PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		erori		LED, roșu		
		functie		LED, galben		
Conectare electrică						
Conexiune modul		Cablul plat				
Accesorii						
Articole livrate		Partea inferioară				
Accesorii (op#ional)		Capac acoperire: M12, E73004				
Observații						
Unitate de ambalare		1 buc.				




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 3DO-Y IP67

Conectare electrică

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile

Racord



Conector: M12

	iesiri
	Conector mama O-1/2
1	neocupat
2	ieşire de comutare 2
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 1
5	neocupat
	Conector mama O-2
1	neocupat
2	neocupat
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 2
5	neocupat
	Conector mama O-3
1	neocupat
2	neocupat
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 3
5	neocupat