




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DI-Y IP67



Aplicatie	
Aplicatie	montajul în câmp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	250
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4
Intrări	
Numar de intrari digitale	4
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	18...30; (DC)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	200
Curent de intrare HIGH [mA]	6...10
Curent de intrare LOW [mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH [V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protectie	IP 67



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DI-Y IP67

Teste / certificari						
Ecranare electromagnetica		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF [ani]		405				
Clasificare AS-i						
Versiune AS-i		2.11; 3.0				
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare				
Mod de adresare extins		da				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.A.E				
Configuratie I/O AS-i [hex]		0				
Cod ID AS-i [hex]		A.E				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Intrare	1	2	3	4
		Conector mama	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Pin	4	2 4	4	2 4
Date mecanice						
Greutate [g]		155,6				
Tip montare		AS-i-cablul plat direct conectabil				
Materiale		PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		erori		LED, roșu		
		functie		LED, galben		
Conectare electrică						
Conexiune modul		Cablul plat				
Accesorii						
Articole livrate		Partea inferioară				
Accesorii (optional)		Capac acoperire: M12, E73004				
Observații						
Observații		A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Conexiune electrica cu cablul AS-i.				
		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus				
Unitate de ambalare		1 buc.				




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia
de montare rapida

ClassicLine 4DI-Y IP67

Conectare electrică

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile

Racord



Conector: M12

Intrări	
Conector mama I-1/2	
1	Alimentare senzor L+
2	Intrare date 2
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 1
5	neocupat
Conector mama I-2	
1	Alimentare senzor L+
2	neocupat
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 2
5	neocupat
Conector mama I-3/4	
1	tensiune de alimentare L+
2	Intrare date 4
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 3
5	neocupat
Conector mama I-4	
1	Alimentare senzor L+
2	neocupat
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 4
5	neocupat