




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 2AO C IP67



Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 2
Aplicatie	
Aplicatie	montajul în câmp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	18...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	50
Protectie la polaritate inversa	da
Aimentare suplimentara de tensiune [V]	16...30 DC; (AUX)
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 2
Iesiri	
Numar de iesiri analogice	2; (connection of 2-wire, 3-wire and 4-wire actuators)
Iesire analogica in curent [mA]	4...20
Caderea de tensiune maxima pe sarcina la curentul nominal [V]	10
Rezolu#ia ie#irii analogice	12 bit
Precizia / Devieri	
Eroare de măsurare [% din valoarea finală]	0,5



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 2AO C IP67

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Temperatura depozitare	[°C]	-25...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (fara condensare)
Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	2000
Protectie		IP 67
Grad de contaminare		2
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[ani]	125
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i		2.11; 3.0
Mod de adresare extins		nu
AS-i master profile		M3; M4
Profil AS-i		S-7.3.5
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	3.5
Certificat AS-i		124001
Date mecanice		
Greutate	[g]	183
Materiale		PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu
Afisaj / elemente de operare		
Display	semnal analogic	LED, galben Canale AO1...AO2
	Operare	LED, verde AS-i, AUX
	erori	LED, roșu
Conectare electrică		
Conexiune modul		Cablul plat
Accesorii		
Articole livrate		Partea inferioară
Accesorii (opțional)		Capac acoperire: M12, E73004
Observații		
Observații		Exista o separare electrica intre AS-i si AUX si intre AS-i si iesiriile analogice
		The actuator supply on pins 1 and 3 can be used to supply the actuators.
		conexiunea prin 3 fire este posibila prin legatura externa
Unitate de ambalare		1 buc.




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 2AO C IP67

Conectare electrică

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile

Conector: M12; codificare: A



	ieşire analogică
1	Alimentare actuatori + 24 V
2	ieşire analogică AO +
3	Alimentare actuatori 0 V
4	ieşire analogică AO -
5	Teren de funcţionare FE