




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B



Aplicatie		
Execuție	Numai pentru operare cu AS-i Master Profil M4	
Aplicatie	montajul în câmp	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	50
Curent total Max.	[A]	4
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 4	
Iesiri		
Numar de iesiri digitale		4
Circuit		PNP
Domeniu tensiune DC	[V]	15...30; (conform PELV; prin cablul plat)
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	2000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 40 W (IEC 60947-5-1))
Testat pentru scurtcircuit		da
Separat galvanic		da
Ieșiri de alimentare a actuatorilor		AUX
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Protectie

IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	3.0			
Adresare interfata AS-i	Bucșă de adresare			
Mod de adresare extins	da			
AS-i master profile	M4			
Profil AS-i	S-7.A.7			
Configuratie I/O AS-i [hex]	7			
Cod ID AS-i [hex]	A.7			
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2
	leșire	1	2	3
	Conector mama	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4
	Pin	4	2 4	4

Date mecanice

Greutate [g]	183
Tip montare	AS-i-cablul plat direct conectabil
Materiale	PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu
	functie	LED, galben

Conectare electrică

Conexiune modul	Cablul plat
-----------------	-------------

Accesorii

Articole livrate	Partea inferioară
Accesorii (opțional)	Capac acoperire: M12, E73004

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Conectare electrică

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile

Racord



Conector: M12

Iesiri	
Conector mama O-1/2	
1	neocupat
2	ieşire de comutare 2
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 1
5	neocupat
Conector mama O-2	
1	neocupat
2	neocupat
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 2
5	neocupat
Conector mama O-3/4	
1	neocupat
2	ieşire de comutare 4
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 3
5	neocupat
Conector mama O-4	
1	neocupat
2	neocupat
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 4
5	neocupat