




AirBox AS-i cu tehnologie de montaj rapid

AirBox 5/2 4DI-Y IP67 AUX



Aplicatie		
Aplicatie		montajul în câmp
Temperatura mediului	[°C]	-10...50
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	300
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	18...30 DC; (conform PELV)
Aimentare suplimentara de tensiune		necesar
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară	[mA]	10
Watchdog integrat		da

AirBox 5/2 4DI-Y IP67 AUX



AirBox AS-i cu tehnologie de montaj rapid

AirBox 5/2 4DI-Y IP67 AUX

Domeniul de presiune	[psi]	43,5...116
Debit de aer la 6/5 bar	[l/min]	500
Consistența aerului comprimat		Aer comprimat nelubrifiat clasa 6-3-1; aer comprimat lubrifiat clasa 6-3-4
Operare manuala		apăsare/eliberare sau apasare/rotire/blocare
Racorduri pentru tuburi		8 mm
Evacuare		Descarcarea (refulare) prin racord furtun
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu
	functie	LED, galben
Conectare electrică		
Conexiune modul		Cablul plat
Accesorii		
Articole livrate		Partea inferioară
Accesorii (opțional)		Placă de montaj:, E74999
		Parte inferioară modul:, E75000
		Capac acoperire: M12, E73004
		Capac sigilare:, E75231
		Zgomot redus:, E75232
		Conectare racord L:, E75228
		Conectare ștecher T:, E75227
Observații		
Observații		Daca nu este operat pneumatic, trebuie folosit conectorul de etansare E75231.
		Evitarea patrunderii murdariei si a prafului.
		A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :
		L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
		Conexiune electrica cu cablul AS-i.
		Vă rugăm să consultați notele privind aerul comprimat și EMC / ESD la „Descărcări”
Unitate de ambalare		1 buc.




AirBox AS-i cu tehnologie de montaj rapid

AirBox 5/2 4DI-Y IP67 AUX

Conectare electrică

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i ; trei orientari posibile

Racord



Conector: M12


Intrări	
Conector mama I-1/2	
1	Alimentare senzor L+
2	Intrare date 2
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 1
5	neocupat
Conector mama I-2	
1	Alimentare senzor L+
2	neocupat
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 2
5	neocupat
Conector mama I-3/4	
1	tensiune de alimentare L+
2	Intrare date 4
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 3
5	neocupat
Conector mama I-4	
1	Alimentare senzor L+
2	neocupat
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 4
5	neocupat

**AirBox AS-i cu tehnologie de montaj rapid**

AirBox 5/2 4DI-Y IP67 AUX

diagrame si grafice

Simbol pneumatic



1 x 5/2-căi-valve glisiere (fără suprapunere) monostabil