




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DI 3DO IP67



Aplicatie		
Aplicatie	montajul în câmp	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	250
Curent total Max.	[A]	3
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	15...30 DC; (AUX)
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 3	
Intrări		
Numar de intrari digitale		4
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	18...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	200
Curent de intrare HIGH	[mA]	6...10
Curent de intrare LOW	[mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 11



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DI 3DO IP67

Intrarile digitale protejate la scurtcircuit

da

Iesiri

Numar de iesiri digitale

3

Circuit

PNP

Domeniu tensiune DC

[V]

15...30; (conform PELV)

Max. Sarcina de curent per ieşire

[mA]

1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1))

Testat pentru scurtcircuit

da

Separat galvanic

da

Ieşiri de alimentare a actuatorilor

AUX

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...70

Protectie

IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica

EN 50295

IEC 61000-6-2

MTTF

[ani]

162

Clasificare AS-i

Versiune AS-i

2.11; 3.0

Adresare interfata AS-i

Bucșă de adresare

Mod de adresare extins

da

AS-i master profile

M2; M3; M4

Profil AS-i

S-7.A.E

Configuratie I/O AS-i

[hex]

7

Cod ID AS-i

[hex]

A.E

Încărcare a biților de date

biți de date

D0

D1

D2

D3

Intrare

1

2

3

4

Conector mama

I-1

I-2

I-3

I-4

Pin

4

4

4

4

Ieşire

1

2

3

-

Conector mama

O-1

O-2

O-3

-

Pin

4

4

4

-

Date mecanice

Greutate

[g]

273,7

Tip montare

AS-i-cablul plat direct conectabil

Materiale

PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu

Afisaj / elemente de operare

Display

Operare

LED, verde

erori

LED, roșu

functie

LED, galben

Conectare electrică

Conexiune modul

Cablul plat



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DI 3DO IP67

Accesorii

Articole livrate	Partea inferioară
Accesorii (opțional)	Capac acoperire: M12, E73004

Observații


Observații	Intrările și ieșirile nu pot fi conectate galvanic
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i; ; trei orientari posibile

Conectare electrică - Iesiri


Conector: M12; codificare: A



	Iesiri
1	neocupat
2	neocupat
3	Tensiune externă AUX -
4	ieșire de comutare +
5	neocupat

Conectare electrică - Intrări

Conector: M12; codificare: A



	Intrări
1	Alimentare senzor L+
2	neocupat
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date
5	neocupat