




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave



Aplicatie	
Aplicatie	montajul în câmp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	250
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4
Intrări	
Numar de intrari digitale	4
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	18...30; (prin cablul plat)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	200
Curent de intrare HIGH [mA]	6...10
Curent de intrare LOW [mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH [V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protectie	IP 67



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Teste / certificari						
Ecranare electromagnetica		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
Clasificare AS-i						
Versiune AS-i		2.11; 3.0				
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare				
Mod de adresare extins		da				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.A.E				
Configuratie I/O AS-i		[hex]		0		
Cod ID AS-i		[hex]		A.E		
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Intrare	1	2	3	4
		Conector mama	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Date mecanice						
Greutate		[g]		155,9		
Tip montare		AS-i-cablul plat direct conectabil				
Materiale		PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		erori		LED, roșu		
		functie		LED, galben		
Conectare electrică						
Conexiune modul		Cablul plat				
Accesorii						
Articole livrate		Partea inferioară				
Accesorii (opțional)		Cablul de adresare: E70213				
		Capac acoperire: M12, E73004				
Observații						
Observații		A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Conexiune electrica cu cablul AS-i.				
Unitate de ambalare		1 buc.				




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Conectare electrică

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile

Conector: M12; codificare: A



1	Conector mama M12
2+4	Alimentare senzor I+
3	Intrare date Punte interna de conectare
5	Alimentare senzor I-
	neocupat