


ANT960



RFID UHF antenna

DTRUHFA_AERWKOTN04



Date electrice		
Putere de intrare max.	[mW]	1000
Frecvență de lucru	[MHz]	902...928 (FCC)
Conexiunile antenei		1; (Mufa TNC)
Polarizare		circular
Puterea de transmisie ERP	[mW]	3981
Antenna gain	[dB]	8,5
Impedanta	[Ω]	50
Raza de detectie		
Unghi de apertura	[°]	65
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...70
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	2406,5
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	300 x 300 x 79
Materiale		Capsula: AluminIU; Mufa TNC: Alamă / PTFE; Acoperire de protecție: Material plastic;
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.