




Module I/O pentru echipamente mobile

R360/MODULE/PWM/4...20mA



Aplicatie	
Execuție	module carcasă
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	19,2...28,8 DC
Consum de energie [mA]	< 30
Protecție la schimbarea polarității	da
Intrări / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
Intrări	
Număr intrări PWM	1; (24 V DC $\pm$ 20 % semnal PWM)
Intrări de frecvență PWM [Hz]	122
Iesiri	
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in curent [mA]	4...20
Sarcina max. [Ω]	600
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-40...85
Nota cu privire la temperatura ambientală	fire mișcate -5...105 °C
	fire în repaus -30...105 °C
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Greutate [g]	72
Dimensiuni [mm]	54 x 34 x 15
Materiale	Poliamidă fibra de sticlă armată
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.



Module I/O pentru echipamente mobile

R360/MODULE/PWM/4...20mA

Conectare electrică

Cablul: 0,28 m; / Extremități nucleu cu manșoane la capătul firului

Intrare

roșu	+24 V DC
negru	PWM IN
albastru	GND

Ieșire

negru	4...20 mA
albastru	GND

diagrame si grafice

