


Modem GPS/GSM cu interfata CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: CR3158

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 LED-uri
- 2 priza SMA antena GPS
- 3 conector FME antena GSM
- 4 conector M12 cu 5 poli



Aplicatie

Aprobare radio pentru

SUA; EU/RED

Notă privind omologarea radio

Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

6...32 DC

Consum de energie [mA]

< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Interfete

Numar de interfete CAN

1

Protocol

CANopen

Mobilfunk

Putere de transmisie [mW]

1928

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-30...75



Modem GPS/GSM cu interfata CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Temperatura depozitare [°C]	15...25
Protectie	IP 65; (pentru unitate cu conectori infiletati)

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 61000-4-2 ESD	6 kV Descărcarea contactului / 8 kV Degajarea aerului
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV pe liniile de alimentare / 1 kV pe liniile de semnal
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV pe liniile de alimentare
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	Clasa B
	CISPR 25	sablat / îndeplinit

Date mecanice	
Greutate [g]	754,5
Dimensiuni [mm]	120,5 x 126 x 42
Materiale	Aluminiu înveliș material pulverizat


Afisaj / elemente de operare		
Display	status	4 x LED, rosu/verde

Memorie date	
Ceas timp autentic	da; cu functie de inchidere si pornire

Observatii	
Observatii	Puneti echipamentul in functiune numai cu antena conectata. Singapore neaprobat pentru operare, doar pentru export
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - terminale antenă

Conector: 1 x priza SMA



priza SMA	
1	GPS
2	Ecranare



Modem GPS/GSM cu interfata CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Conectare electrică - terminale antenă

Conector: 1 x conector FME




conector FME

1	GSM
2	Ecranare

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



1	GND
2	L +
3	Intrare digitală
4	CAN_H
5	CAN_L