

CR3130



CAN fara fir cu antena integrata


CANwireless/WLAN/Bt

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: CR3132

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

Vă rugăm să nu utilizați pentru proiecte noi.



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	8...32 DC
Consum de energie	[mA]	< 60

Interfete

Numar de interfete CAN	1
Numar de interfete R232	1

Condițiile mediului

Protecție	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Greutate	[g]	120,5
Dimensiuni	[mm]	75 x 59 x 33,5
Materiale		PA

Afisaj / elemente de operare

Display	status	1 x LED
---------	--------	---------

Accesorii

Articole livrate	Capac acoperire: M12
------------------	----------------------

Observații

Observații	Singapore neaprobat pentru operare, doar pentru export
------------	--

CR3130



CAN fara fir cu antena integrata

CANwireless/WLAN/Bt

Indicații	Vă rugăm să nu utilizați pentru proiecte noi.
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Conector: 1 x M12	