




Interrerupator electronic de circuit

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A



- 1 Câmp inscripționare
- 2 Butoane pornire / oprire / resetare LED pentru status 2
- 3 Butoane pornire / oprire / resetare LED pentru status 1
- 4 Cleme Push-In lesiri 1/2



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	conform SELV/PELV ; „clasa de alimentare 2” în conformitate cu UR
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Tensiune de intrare DC	[V]	19,2...30
Clasa de protectie		III
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 24 V DC)	[ms]	10
Curent de circuit inchis	[mA]	8
Numar de canale		2
Curent nominal	[A]	2
Curent nominal (element de siguranta la cadere)	[A]	2
Iesiri		
Total capacitate sarcina	[mF]	10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...70
Protectie		IP 20; (frontal)
Grad de contaminare		2
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 61000-6-3	Emisie perturbatoare
	EN 61000-6-2	Imunitate la zgomot
Date mecanice		
Greutate	[g]	72,5

DF2212



Intrerupator electronic de circuit

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A

Dimensiuni	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
------------	------	------------------


Afisaj / elemente de operare

Display	status	2 x LED, rosu / verde / portocaliu
Elemente de operare	2 x	buton

Conectare electrică

Cleme Push-In:
parghie de contact/banda:

Racord



diagrame si grafice

Caracteristica de iesire	24 V DC, 23 °C Switch-off time [s] Multiples of nominal current
	caracteristicile timp-curent