




Modul de distribu#ie pentru tensiunea de alimentare

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2



- 1 Câmp inscripționare
2 terminal cu apasare 24 V DC



Aplicatie		
Execuție	module de potențial 2 x 5 x 2,5 mm²	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Clasa de protectie		III
Curent sarcina Max.	[A]	20
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...70
Protectie		IP 20
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-3	Emisie perturbatoare
	EN 61000-6-2	Imunitate la zgomot
Date mecanice		
Greutate	[g]	64,8
Tip montare		Montaj pe sina DIN
Instrucțiuni montare		Module înșirabile
Dimensiuni	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Modul de distribu#ie pentru tensiunea de alimentare

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

Conectare electrică

Cleme Push-In:

Racord

