


Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DI0104

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	10
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Aplicatie

Aplicatie	evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare
-----------	--

Date electrice

Tensiunea nominala AC	[V]	20...250
Tensiunea nominala DC	[V]	20...250
Clasa de protectie		II
Protectie la schimbarea polarității		nu

Iesiri

Numarul total de iesiri		1
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	6,5
Curent sarcină minim	[mA]	10
Curent de scurgere Max.	[mA]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	250; (350 AC (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200
Testat pentru scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu



Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	10
Distanța de sesizare reglabila		nu
Domeniu de masura/programare		
Domeniu reglare	[Imp/min]	5...300
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	10
Timpi de raspuns		
Intarziere de pornire	[s]	< 0,5
Frecvența de amortizare Max.	[Imp/min]	1500
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru multitura
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	257
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama cu strat de acoperire special; PBT
Moment de strângere	[Nm]	50
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, verde
Conectare electrică		
Protectie necesara		siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
Observații		
Observații		Recomandari Verifica functionarea sigura a echipamentului dupa un scurtcircuit


Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU

Conectare electrică

Cablul: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord



Indicații siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A (rapid)

Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru