




Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN/OAU



1 potențiomtru



Caracteristicile produsului

Funcții de ieșire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	10
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 80

Aplicatie

Aplicatie	evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare
-----------	--

Date elettrice

Tensiunea nominala AC	[V]	20...250
Tensiunea nominala DC	[V]	20...250
Frecventa nominala AC	[Hz]	45...65
Clasa de protectie		II
Protectie la schimbarea polarității		da

lesiri

Numarul total de iesiri	1
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	7,5
Curent sarcină minim [mA]	6
Curent de scurgere Max. [mA]	1,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	350
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Testat pentru scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	10
Distanța de sesizare reglabila	nu
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	10 ± 10 %



Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN/OAU

Distanța de operare	[mm]	0...8,1
Domeniu de masura/programare		
Domeniu reglare	[Imp/min]	5...3600
Principiu de măsură		inductiv
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,8 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,5 / Cupru: 0,4
Histerezis	[% din Sr]	10
Timpi de raspuns		
Intarziere de pornire	[s]	< 0,5
Frecvența de amortizare Max.	[Imp/min]	4800
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru multitura
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura depozitare	[°C]	-25...80
Protectie		IP 65; IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	435
Date mecanice		
Greutate	[g]	281,35
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 80
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama cu strat de acoperire special; PA; TPE-U
Moment de strângere	[Nm]	50
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
Conectare electrică		
Protectie necesara		siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Observații		Recomandari Verifica functionarea sigura a echipamentului dupa un scurtcircuit


Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN/OAU

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Racord



Indicații siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A (rapid)

Culorile conecticii :

BK = negru

WH = alb