

DI503A




Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS/3D/5S

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DI506A

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	10
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 82

Aplicatie

Aplicatie	evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare
-----------	--

Date electrice

Tensiunea nominala DC [V]	10...36
Consum de energie [mA]	< 15
Clasa de protectie	III
Protectie la schimbarea polarității	da

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Testat pentru scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da



Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS/3D/5S

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	10
Distanța de sesizare reglabila		nu
Domeniu de masura/programare		
Domeniu reglare	[Imp/min]	5...300
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	10
Timpi de raspuns		
Intarziere de pornire	[s]	5; (tipic)
Frecvența de amortizare Max.	[Imp/min]	15000
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru multitura
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Marcaj ATEX		 II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20°C...+60°C
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,206
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 82
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama cu strat de acoperire special; PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, verde
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		



Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS/3D/5S

Racord

