


Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Articol scos din productie

Articole alternative: DI5023 + E30436

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	10
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Aplicatie

Aplicatie	evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare
-----------	--

Date electrice

Tensiunea nominala DC [V]	10...36
Consum de energie [mA]	< 15
Protectie la schimbarea polarității	da

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	250



Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Testat pentru scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da
Raza de detectie	
Distanță de comutare [mm]	10
Distanța de sesizare reglabila	nu
Domeniu de masura/programare	
Domeniu reglare [Imp/min]	5...300
Precizia / Devieri	
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr]	10
Timpi de raspuns	
Intarziere de pornire [s]	5
Frecvența de amortizare Max. [Imp/min]	15000
Software / Programare	
Ajustare a punctului de comutare	potențiomtru multitura
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 67
Teste / certificari	
MTTF [ani]	905
Date mecanice	
Greutate [g]	202
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Desemnarea firului	M30 x 1,5
Materiale	alama cu strat de acoperire special; PBT
Moment de strângere [Nm]	50
Afisaj / elemente de operare	
Display	Stare de funcționare 1 x LED, verde
Accesorii	
Articole livrate	supapa de tip A:, DIN EN 175301-803




Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Conectare electrică

Racord



Conector: 1 x Legătură cu ștecher SS