


Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DI5023

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	10
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 82

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Aplicatie	evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare

Date electrice

Tensiunea nominala DC [V]	10...36
Consum de energie [mA]	< 15
Protectie la schimbarea polarității	da

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	250
Testat pentru scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da



Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	10
Distanța de sesizare reglabila		nu
Domeniu de masura/programare		
Domeniu reglare	[Imp/min]	5...300
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	10
Timpi de raspuns		
Intarziere de pornire	[s]	15
Frecvența de amortizare Max.	[Imp/min]	15000
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru multitura
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	190
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 82
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama cu strat de acoperire special; PBT
Moment de strângere	[Nm]	50
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, verde
Conectare electrică		

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit





Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS

Racord

