

DN0501




Amplificator de comutare

N605/230VAC/0,8A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DN1020

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Frecventa nominala AC	[Hz]	47...63
Tensiune de iesire	[V]	reglat
Toleranta tensiune de iesire	[%]	5
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima	[A]	0,8
Numar de circuite de iesire		1
Iesiri		
Protecție la scurtcircuit		da
Protecție suprasarcina		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...50
Protecție		IP 40
Date mecanice		
Materiale		Material plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display	Tensiune de iesire	2 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

DN0501



Amplificator de comutare

N605/230VAC/0,8A

Conectare electrică

cleme: ...4 mm²

Racord

