

DN0512




Amplificator de comutare

N605/110VAC/0,8A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DN1020

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Frecvența nominală AC	[Hz]	47...63
Tensiune de ieșire	[V]	reglat
Toleranța tensiune de ieșire	[%]	5
Curent de ieșire maxim la tensiune de ieșire minimă	[A]	0,8
Număr de circuite de ieșire		1
Ieșiri		
Protecție la scurtcircuit		da
Protecție suprasarcină		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...50
Protecție		IP 40
Date mecanice		
Materiale		Material plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display	Tensiune de ieșire	2 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Amplificator de comutare

N605/110VAC/0,8A

Conectare electrică

terminale: ...4 mm²

Racord

