

DN0001



Amplificator de comutare

N600/230VAC/0,1A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DN0210

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available



Caracteristicile produsului

Capsula	carcasa pentru montarea pe sina DIN
---------	-------------------------------------

Aplicatie

Aplicatie	sursa de alimentare si evaluare a semnalului
-----------	--

Date electrice

Tensiunea nominala AC	[V]	< 230
Toleranta tensiune nominala	[%]	10
Toleranta tensiune nominala 2	[%]	10
Frecventa nominala AC	[Hz]	47...63
Energie auxiliara pentru senzori DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 100\text{ mA}$)

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 1
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numar de iesiri pe releu	1
Solicitabilitate contact	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...50
Protectie		IP 40
Terminale de protectie		IP 20



Amplificator de comutare

N600/230VAC/0,1A

Date mecanice		
Greutate	[g]	0,43
Capsula	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Materiale	Material plastic	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, roșu
	Operare	1 x LED, verde
Conectare electrică		
terminale: ...4 mm²		
Racord		

