



Amplificator de comutare

N600/230VAC/0,08A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DN0200

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available



Caracteristicile produsului

Capsula	carcasa pentru montarea pe sina DIN
---------	-------------------------------------

Aplicatie

Aplicatie	sursa de alimentare si evaluare a semnalului
-----------	--

Date electrice

Tensiunea nominala AC	[V]	< 230
Toleranta tensiune nominala	[%]	10
Toleranta tensiune nominala 2	[%]	10
Frecventa nominala AC	[Hz]	47...63
Energie auxiliara pentru senzori DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Iesiri

Solicitabilitate contact	4 A / 625 VA / 250 V AC
--------------------------	-------------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...50
Protectie		IP 40
Terminale de protectie		IP 20

Date mecanice

Capsula	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale	Material plastic

DN0202



Amplificator de comutare

N600/230VAC/0,08A

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	LED, verde
	Operare	1 x LED, verde

Conectare electrică

terminale: ...4 mm²

Racord