




Modul de protecție al circuitului pentru o alimentare
neîntreruptă

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhivă



Date electrice		
Tensiunea nominală DC	[V]	24
Tensiune de intrare DC	[V]	18...30
Clasa de protecție		III
Protecție la polaritate inversă		nu
Curent de ieșire maxim la tensiune de ieșire minimă	[A]	4
Nota despre curentul de ieșire maxim	[A]	4 x 4
Curent de intrare (tensiune nominală 24 V DC)	[A]	16
Tensiune de intrare necesară pentru comutarea ieșirilor	[V]	21,4
Curent de circuit închis	[mA]	43
Pierdere de putere (tensiune nominală 24 V DC)	[W]	1,8
Pierdere de putere în operare circuit deschis	[W]	1
Protecție la alimentare inversă	[V]	30
Ieșiri		
Activarea circuitului de protecție la intrare	[V]	21,4
Total curent ieșire	[A]	16
Limitare curent ieșire	[A]	19,9



Modul de protecție al circuitului pentru o alimentare neîntreruptă

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Cadere de tensiune între intrare și ieșire	[mV]	101
Capacitate sarcină pe ieșire	[mF]	57
Total capacitate sarcină	[mF]	57

Timpi de răspuns

Întârzierea ieșirilor la pornire	[ms]	270
Timp de comutare OFF 2 x curentul nominal	[s]	1
Timoi de oprire în cazul unui scurt-circuit	[ms]	5

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95; (fără condensare)
Protecție		IP 20
Grad de contaminare		2

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanță	10 V 0,15...80 MHz
Rezistența la vibrații	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
Rezistență la șoc	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms

Date mecanice

Greutate	[g]	203
Dimensiuni	[mm]	75 x 45 x 91
Materiale		PC

Afișaj / elemente de operare

Display	Ieșire în suprasarcină	4 x LED, roșu
	tensiune de alimentare	1 x LED, verde

Accesorii

Articole livrate	terminal cu șurub conectabil; pentru fire de semnal
------------------	---

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

, Linii semnal: 0,25...1,5 mm²



Modul de protectie al circuitului pentru o alimentare
neintrerupta

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A
, Conductorii de alimentare: 0,25...6 mm²

Racord

