


Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiunea nominala AC	[V]	< 230
Frecventa nominala AC	[Hz]	47...63
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	88...132 / 187...264
Clasa de protectie		I
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	30
Timp de intarziere la pornire	[s]	30
Toleranta tensiune de iesire	[%]	2
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima	[A]	5
Numar de circuite de iesire		1
Pulsatie reziduala maxima	[%]	1
Siguranță	[A]	2; (incorporata)
Conductanta termica	[W/K]	1 (60...70 °C)

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Protecție suprasarcina	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Protecție		IP 20



Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Date mecanice		
Materiale	Aluminiu	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	LED, verde
Observatii		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrica		
terminale: ...2.5 mm²		
Racord		

