




Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DN4013
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiunea nominala AC	[V]	< 230
Frecventa nominala AC	[Hz]	47...63
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	88...132 / 187...264
Clasa de protectie		I
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	35
Timp de intarziere la pornire	[s]	35
Toleranta tensiune de iesire	[%]	2
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima	[A]	10
Numar de circuite de iesire		1
Pulsatie reziduala maxima	[%]	1
Conductanta termica	[W/K]	1 (60...70 °C)
Iesiri		
Protectie la scurtcircuit		da
Protectie suprasarcina		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Protectie		IP 20



Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Date mecanice		
Materiale	Aluminiu	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale: ...2.5 mm²		
Racord		

