


Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DN1020

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiunea nominala AC	[V]	< 230
Frecventa nominala AC	[Hz]	47...63
Tensiune de intrare DC	[V]	105...370
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	90...260
Clasa de protectie		I
Toleranta tensiune de iesire	[%]	3
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima	[A]	1
Numar de circuite de iesire		1
Pulsatie reziduala maxima	[%]	1,25

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Protecție suprasarcina	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...55
Protecție		IP 20

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Date mecanice		
Tip montare	sina; (TH35 (EN 60715))	
Materiale	Material plastic	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Tensiune de iesire	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
cu doua terminale: 2 x ...2,5 mm²		
Racord		

