


DP2302



Contor electronic

Monitoring Display-Counter



- 1 impingeti inelul
- 2 LED-uri
- 3 Afisaj



Caracteristicile produsului	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Interfata de comunicatie	IO-Link
Dimensiuni [mm]	63 x 30 x 24
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC [V]	24
Consum de energie [mA]	< 380
Curent total Max. [A]	0,2
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări	
Numar de intrari digitale	2; (Counting input: 1; Counting direction/Latch: 1; IEC61131-2)
Limitarea curentului de intrare [mA]	200
Iesiri	
Model electric	PNP/NPN
Numar de iesiri digitale	2
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)



Contor electronic

Monitoring Display-Counter

Testat pentru scurtcircuit	da	
Domeniu de masura/programare		
Frecventa de masurare	[Hz]	< 2000
Interfete		
Interfata de comunicatie	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Date de proces binare	1	
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	6,1
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1169
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Nota cu privire la temperatura ambientală		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...53 °C
		4000 m: -25...51 °C
Temperatura depozitare	[°C]	-25...60
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (descrește liniar pana la 50 % (40 °C) fara condensare)
Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	4000
Protecție		IP 67
Grad de contaminare		2
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	317
Date mecanice		
Greutate	[g]	84,2
Greutate (fără accesorii #i fără ambalaj)	[g]	35
Dimensiuni	[mm]	63 x 30 x 24
Materiale		Capsula: PA
Afișaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	ieșire de comutare	2 x LED, galben
		Afișaj LED 7 segmente, rosu/verde configurabil
Elemente de operare	2	impingeti inelul
Accesorii		
Accesorii (op#ional)		clemă de montare




Contor electronic

Monitoring Display-Counter

Observații

Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - Conector mama



1: L+	
2: IN 2	Counting direction / Latch
3: L-	
4: IN 1	Counting input
5:	neocupat

Conectare electrică - mufa



1: L+	Tensiune operare
2: OUT2	Leșire digitală 2
3: L-	Tensiune operare
4: OUT1	IO-Link / Leșire digitală 1

Alte date

contor principal	0...1000000 cnt
contor de loturi:	0...9999 bcnt