




Releu temporizat multifunctional

T700/230VAC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DL0201
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Capsula	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Aplicatie		
Aplicatie	sursa de alimentare si amplificator de comutare cu functie de temporizare	
Date electrice		
Tensiunea nominala AC	[V]	< 230
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Toleranta tensiune nominala	[%]	10
Toleranta tensiune nominala 2	[%]	10
Frecventa nominala AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliara pentru senzori DC	[V]	24; (±5 %, ≤ 40 mA)
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 1	
Iesiri		
Numar de iesiri pe releu	1	
Solicitabilitate contact	8 A / 1250 VA / 250 V AC	
Precizia / Devieri		
Repetabilitate	[% din Sr]	< 3



Releu temporizat multifunctional

T700/230VAC

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...55
Protecție		IP 40
Terminale de protecție		IP 20
Date mecanice		
Greutate	[g]	444,4
Capsula		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale		Material plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, verde
	Operare	1 x LED, verde
Conectare electrică		
terminale: ...4 mm ²		
Racord		

