


DV1530



Lampa de semnal cu 5 segmente

LED-Tower-5/Std/Buzzer



1 sirena



Aplicatie

Aplicatie

conditiile de semnalizare a masinii

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Consum de energie	[mA]	< 200

Intrări / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 6
----------------------------	------------------------------

Intrări

Numar de intrari digitale	6
Curent de intrare HIGH	[mA] 6



Lampa de semnal cu 5 segmente

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Interfete		
Interfata de comunicare	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	3,2	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare default	ID-ul dispozitivului 850
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...50	
Temperatura depozitare [°C]	-40...75	
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	90	
Presiunea aerului [kPa]	< 106	
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]	2000	
Protecție	IP 54	
Date mecanice		
Greutate [g]	567	
Dimensiuni [mm]	Ø 70 / L = 284	
Materiale	Capsula: ABS; Optica: PC	
Afisaj / elemente de operare		
Display	status	1 x LED, verde
	segment LED	5 x 4 LED
Semnal acustic	sirena	
Presiune acustica maxima [dB]	85	
Accesorii		
Accesorii (opțional)	baza de montaj, E89060	
	fixare pe panou, E89061	
	Adaptor montare, E89063	
	suport cu intrare cablu laterală, E89064	
	tub de montare, E89065	
	tub de montare, E89066	
	tub de montare, E89067	
Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	

DV1530




Lampa de semnal cu 5 segmente

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A




Racord

1	Intrare digitală segment LED 5
2	sirena
3	Intrare digitală segment LED 3
4	Intrare digitală segment LED 2
5	tensiune de alimentare
6	Intrare digitală segment LED 1
7	Intrare digitală segment LED 4
8	IO-Link (C/Q)

diagrame si grafice

montaj de bază



DV1530



Lampa de semnal cu 5 segmente

LED-Tower-5/Std/Buzzer

montare pe perete

