


DV2130



Lampă de semnal cu 1 segment

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer



Aplicatie

Aplicatie

conditiile de semnalizare a masinii

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV ; "clasa de aprovizionare 2" la cURus)
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Consum de energie	[mA]	< 90
Curent de vârf de comutare	[mA]	400
Durata varfului de curent la pornire	[ms]	50

Interfete

Interfata de comunicatie	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	2,3
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1085

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...50
Temperatura depozitare	[°C]	-40...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90



Lampă de semnal cu 1 segment

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	4000
Protectie		IP 65
Grad de contaminare		2

Date mecanice

Greutate	[g]	166,5
Dimensiuni	[mm]	Ø 56 / L = 72,5
Materiale		Capsula: PC

Afisaj / elemente de operare

Display		segment LED, roșu / verde / galben / albastru / violet / cyan / alb
Semnal acustic		sirena
Presiune acustica maxima	[dB]	90

Accesorii


Accesorii (opțional)	baza de montaj, E89060
	fixare pe panou, E89061
	Adaptor montare, E89063
	suport cu intrare cablu laterală, E89064
	tub de montare, E89065
	tub de montare, E89066
	tub de montare, E89067
	baza de montaj, E89080

Observații

Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A




IO-Link	
1	UB+
2	neocupat
3	UB-
4	IO-Link
5	neocupat
mod standard	
1	IN1 roșu
2	IN2 verde
3	GND
4	sirena
5	IN3 albastru

Lampă de semnal cu 1 segment


LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

diagrame si grafice

montaj de bază




montare pe perete



Lampă de semnal cu 1 segment

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

light intensity distribution curve



light intensity distribution curve: roșu

1000 lm

eficienta de functionare = 20%

light intensity distribution curve



light intensity distribution curve: verde

1000 lm

eficienta de functionare = 22%

DV2130



Lampă de semnal cu 1 segment

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

light intensity distribution curve



light intensity distribution curve: albastru

1000 lm

eficiența de funcționare = 20%