




Afisaj multifunctional pentru monitorizarea rezolutiei, a vitezei si a timpului

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DX2023

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Aplicatie

evaluarea universală și afișarea pentru toate mărimile fizice care se pot deduce din seriile de impulsuri

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	50...60
Tolerante tensiune operare	[%]	33...58
Tensiune de lucru	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consum de energie	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Energie auxiliara pentru senzori DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...45
Temperatura depozitare	[°C]	-25...75
Protectie		IP 65; (frontal)
Terminale de protectie		IP 20

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Date mecanice

Greutate	[g]	575,4
----------	-----	-------



Afisaj multifunctional pentru monitorizarea rezolutiei, a vitezei si a timpului

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Materiale	Noryl UL94-V-0
-----------	----------------

Afisaj / elemente de operare

Display	Afişaj LED 7 segmente, portocaliu 6-cifre 15 mm
---------	---

Conectare electrică

terminale cu surub, DC: 10 x ...1,5 mm²

terminale cu surub, AC: 4 x ...2,5 mm²

Racord

