




Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor standard analogice

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DX2042

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Aplicatie		afisarea semnalelor standard analogice; e.x. Senzor de presiune, senzor de temperatura sau debitmetre
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	50...60
Tolerante tensiune operare	[%]	33...58
Tensiune de lucru	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consum de energie	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Energie auxiliara pentru senzori DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA; Protectie la scurt circuit)
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari analogice: 2
Intrări		
Numar de intrari analogice		2
Iesiri		
Iesire analogica in curent	[mA]	4...20
Iesire analogica in tensiune	[V]	0...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...45



Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor standard analogice

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Temperatura depozitare	[°C]	-25...70
Protectie		IP 65; (frontal)
Terminale de protectie		IP 20

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Date mecanice

Greutate	[g]	552,8
Materiale		Noryl UL94-V-0

Afisaj / elemente de operare

Display		Afişaj LED 7 segmente, portocaliu 6-cifre 15 mm
---------	--	---

Conectare electrică

terminale cu surub, DC: 10 x ...1,5 mm²

terminale cu surub, AC: 4 x ...2,5 mm²

Racord

