




Afisaj multifunctional pentru monitorizarea rezolutiei, a vitezei si a timpului

DISPLAY/FX460/DC



panou decupaj 91 x 43 mm



Caracteristicile produsului

Dimensiuni [mm] 48 x 112 x 116

Aplicatie

Aplicatie evaluarea universală și afișarea pentru toate mărimile fizice care se pot deduce din seriile de impulsuri

Date electrice

Tensiune de lucru [V] 18...30 DC

Consum de energie [mA] 100

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 2

Intrări

Numar de intrari digitale 2

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...60

Temperatura depozitare [°C] -25...70

Protectie IP 65

Terminale de protectie IP 20

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

Date mecanice

Greutate [g] 302,5

Tip montare panou decupaj: 91 x 43 mm

Dimensiuni [mm] 48 x 112 x 116

Materiale Noryl UL94-V-0

Afisaj / elemente de operare

Display Afișaj color Grafică completă Display LCD, Touchscreen




Afisaj multifunctional pentru monitorizarea rezolutiei, a vitezei si a timpului

DISPLAY/FX460/DC

Conectare electrică

terminale cu surub:

Racord



NC: neocupat