




Afisaj multifunctional pentru monitorizarea rezolutiei, a vitezei si a timpului

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



panou decupaj 91 x 43 mm



Caracteristicile produsului

Dimensiuni [mm] 48 x 112 x 116

Aplicatie

Aplicatie evaluarea universală și afișarea pentru toate mărimile fizice care se pot deduce din seriile de impulsuri

Date electrice

Tensiune de lucru [V] 18...30 DC

Consum de energie [mA] 100

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 4; Numar de iesiri analogice: 1

Intrări

Numar de intrari digitale 2

Iesiri

Numar de iesiri digitale 4

Numar de iesiri analogice 1

Iesire analogica in curent [mA] 0...20

Sarcina max. [Ω] 270

Iesire analogica in tensiune [V] -10...10

Precizia ieșirii analogice [%] 0,1

Protectie suprasarcina da

Rezoluția ieșirii analogice 16 bit

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...60

Temperatura depozitare [°C] -25...70

Protectie IP 65

Terminale de protectie IP 20



Afisaj multifunctional pentru monitorizarea rezolutiei, a vitezei si a timpului


DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Date mecanice		
Greutate	[g]	302,5
Tip montare		panou decupaj: 91 x 43 mm
Dimensiuni	[mm]	48 x 112 x 116
Materiale		Noryl UL94-V-0

Afisaj / elemente de operare		
Display	Afi#aj color	Grafica completa Display LCD, Touchscreen

Conectare electrica		
terminale cu surub:		
Racord		



NC: neocupat