


DX2041



Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor standard analogice

DISPLAY/AX460/AC/DC



Caracteristicile produsului

Dimensiuni	[mm]	48 x 112 x 116
------------	------	----------------

Aplicatie

Aplicatie	afiseaza si monitorizeaza semnalele analogice; e.x. Senzor de presiune, senzor de temperatura sau debitmetre
-----------	--

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	50...60
Tensiune de lucru	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consum de energie	[mA]	100

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari analogice: 2
----------------------------	-------------------------------

Intrări

Numar de intrari analogice		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Intrare analogica (curent)	[mA]	0...20
Intrare analogica (tensiune)	[V]	-10...10
Rezolutia intrarii analogice		16 bit
Precizia intrării analogice	[%]	0,1

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Temperatura depozitare	[°C]	-25...70
Protectie		IP 65
Terminale de protectie		IP 20

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Date mecanice

Greutate	[g]	351
----------	-----	-----




Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor
standard analogice

DISPLAY/AX460/AC/DC	
Tip montare	panou decupaj: 91 x 43 mm
Dimensiuni [mm]	48 x 112 x 116
Materiale	Noryl UL94-V-0

Afisaj / elemente de operare		
Display	Afi#aj color	Grafică completă Display LCD, Touchscreen

Conectare electrică	
terminale cu surub:	
Racord	



NC neocupat