



## Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor standard analogice

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC



panou decupaj 91 x 43 mm



### Caracteristicile produsului

Dimensiuni [mm] 48 x 112 x 116

### Aplicatie

Aplicatie afiseaza si monitorizeaza semnalele analogice; e.x. Senzor de presiune, senzor de temperatura sau debitmetre

### Date electrice

|                   |      |                           |
|-------------------|------|---------------------------|
| Frecventa AC      | [Hz] | 50...60                   |
| Tensiune de lucru | [V]  | 115...230 AC / 18...30 DC |
| Consum de energie | [mA] | 100                       |
| Consum de energie | [W]  | 3                         |

### Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri Numar de intrari analogice: 2; Numar de iesiri digitale: 4; Numar de iesiri analogice: 1

### Intrări

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Numar de intrari analogice   | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
| Intrare analogica (curent)   | [mA] 0...20                       |
| Intrare analogica (tensiune) | [V] -10...10                      |
| Rezolutia intrarii analogice | 16 bit                            |
| Precizia intrării analogice  | [%] 0,1                           |

### Iesiri

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Numar de iesiri digitale          | 4            |
| Max. Sarcina de curent per ieşire | [mA] 200     |
| Numar de iesiri analogice         | 1            |
| Iesire analogica in curent        | [mA] 0...20  |
| Sarcina max.                      | [Ω] 270      |
| Iesire analogica in tensiune      | [V] -10...10 |
| Precizia ieşirii analogice        | [%] 0,1      |
| Protectie suprasarcina            | da           |
| Rezolu#ia ieşirii analogice       | 16 bit       |



Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor  
standard analogice

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

| Condițiile mediului          |              |                                           |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Temperatură de ambianță      | [°C]         | -20...60                                  |
| Temperatura depozitare       | [°C]         | -25...70                                  |
| Protecție                    |              | IP 65                                     |
| Terminale de protecție       |              | IP 20                                     |
| Teste / certificari          |              |                                           |
| Ecranare electromagnetică    | EN 61000-6-2 |                                           |
|                              | EN 61000-6-3 |                                           |
|                              | EN 61000-6-4 |                                           |
| Date mecanice                |              |                                           |
| Greutate                     | [g]          | 350,5                                     |
| Tip montare                  |              | panou decupaj: 91 x 43 mm                 |
| Dimensiuni                   | [mm]         | 48 x 112 x 116                            |
| Materiale                    |              | Noryl UL94-V-0                            |
| Afisaj / elemente de operare |              |                                           |
| Display                      | Afi#aj color | Grafică completă Display LCD, Touchscreen |
| Conectare electrică          |              |                                           |
| terminale cu surub:          |              |                                           |
| Racord                       |              |                                           |

