




**Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor
standard analogice**

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC



panou
decupaj 9.1 x 43 mm



Caracteristicile produsului		
Dimensiuni	[mm]	48 x 112 x 116
Aplicatie		
Aplicatie	afiseaza si monitorizeaza semnalele analogice; e.x. Senzor de presiune, senzor de temperatura sau debitmetre	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC
Consum de energie	[mA]	100
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari analogice: 2; Numar de iesiri digitale: 4	
Intrări		
Numar de intrari analogice	2; (Spannungs- oder Stromeingang)	
Intrare analogica (curent)	[mA]	0...20
Intrare analogica (tensiune)	[V]	-10...10
Rezolutia intrarii analogice	16 bit	
Precizia intrării analogice	[%]	0,1
Iesiri		
Numar de iesiri digitale	4	
Protectie suprasarcina	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Temperatura depozitare	[°C]	-25...70
Protectie	IP 65	
Terminale de protectie	IP 20	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	




Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor
standard analogice

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Date mecanice	
Greutate	[g] 299,5
Tip montare	panou decupaj: 91 x 43 mm
Dimensiuni	[mm] 48 x 112 x 116
Materiale	Noryl UL94-V-0

Afisaj / elemente de operare		
Display	Afi#aj color	Grafică completă Display LCD, Touchscreen

Conectare electrică	
terminale cu surub:	
Racord	



NC neocupat