


E3M120



Cablu de conectare

MCI CONNECTION CABLE 0.25M



Aplicatie

Caracteristici speciale

Adecvat portcablu

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...105

Protectie

IP 67

Date mecanice

Greutate

[g]

39,55

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază îndoire la montare fixă

≥ 40 mm

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 0,25 m, TPU, negru