


E3M131



Cabluri de conectare cu mufa

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite; Adecvat portcablu

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...85

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

134,6

Dimensiuni

[mm]

15,5 x 15,5 x 43,9

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

Zinc turnat sub presiune

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază îndoire la montare fixă

≥ 30 mm

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E3M131



Cabluri de conectare cu mufa


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, negru, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit



Racord

