
E3M132

Cabluri de conectare cu mufa

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M



Aplicatie			
Caracteristici speciale		contacte aurite; Adecvat portcablu	
Date electrice			
Tensiune de lucru	[V]	< 25 AC / < 60 DC	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85	
Protectie		IP 68	
Date mecanice			
Greutate	[g]	309,7	
Dimensiuni	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9	
Materiale		PUR	
Material turnat		PUR	
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune	
Adecvat portcablu		da	
Adecvat portcablu		Rază îndoire la montare fixă	≥ 30 mm
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

E3M132

Cabluri de conectare cu mufa


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, negru, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit



Racord

