


E3M133



Cabluri de conectare cu mufa

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



Aplicatie		
Caracteristici speciale	contacte aurite; Adecvat portcablu	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	595
Dimensiuni	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază îndoire la montare fixă	≥ 30 mm
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

E3M133



Cabluri de conectare cu mufa


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, negru, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit



Racord

