


E3M153



Cablu de conectare

CONNECTION CABLE M12 16M



Aplicatie

Caracteristici speciale

cablu ecranat; Adecvat portcablu

Execuție

pentru senzorul 3D inteligent pentru aplicatii mobile cu iesire video analogica PAL

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 25 AC / < 60 DC

Clasa de protectie

III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-40...80

Protectie

IP 67; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]

806,2

Materiale

Capsula: PUR; Etanșare: FKM; Stifuri contact: CuSn6 placat cu nichel si staniu

Material piuliță

inox(1.4305 / 303)

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază îndoire la montare fixă ≥ 60 mm

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu de conectare

CONNECTION CABLE M12 16M

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox(1.4305 / 303)



Conectare electrică

Cablu: 16 m, negru, Ø 6 mm, ecranat; 3 x 0,25 mm²

Racord



- 1: Ecran
- 2: neocupat
- 3: ecran coaxial
- 4: cablu coaxial
- 5: neocupat

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox(1.4305 / 303)

