


E3M161



Cablu de conectare

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Aplicatie

Caracteristici speciale

cablu ecranat; Adecvat portcablu

Execuție

pentru senzorul 3D inteligent pentru aplicatii mobile cu iesire video analogica PAL

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...80

Temperatura ambientală
(variabilă)

[°C]

-10...70

Protectie

IP 67; IP 69K

Date mecanice

Greutate

[g]

92,2

Material

PUR negru; inel de etansare: FKM; Stifturi contact: CuSn6 placat cu nichel si staniu

Material turnat

PUR

Material piuliță

inox(1.4305 / 303)

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază îndoire la montare fixă

≥ 60 mm

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu de conectare

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox(1.4305 / 303); Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR, negru, Ø 6 mm, ecranat; 2 x 0,25 mm²

Racord



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M16, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox(1.4305 / 303); Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

