


E3R101



Cablu de conectare

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protecție		III
Amortizare	[dB/m]	1,6
Rezistență interioară (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...60
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-10...60
Protecție		IP 54
Date mecanice		
Greutate	[g]	88,307
Rază minimă îndoire	[mm]	16,5; (simplu; 15 x 3,3 mm min. 10 x diametrul cablului)
Materiale		Capsula: : PBT-GF20
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - cameră 2D/3D		
Conector: 1 x HFM-Dual, drept		
Conectare electrică		
Cablul: 1 m, negru, Ø 3,3 mm		
Conectare electrică - Unitate de procesare video		
Conector: 2 x HFM-Single, drept		