


## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS0010A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Date electrice

|                    |     |                   |
|--------------------|-----|-------------------|
| Tensiune de lucru  | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Clasa de protecție |     | III               |

## Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...90 |
| Protecție               |      | IP 67    |

## Date mecanice

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Materiale        | TPU              |
| Material turnat  | TPU              |
| Material piuliță | alama, nichelată |

## Observații


|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

## Conectare electrică

Cabluri: 10 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



# E10407



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS0010A03

### Racord



|      |                       |
|------|-----------------------|
| BN = | Culorile conecticii : |
| BK = | maro                  |
| BU = | negru                 |
|      | albastru              |