


E10411



Conector montaj

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 O-Inel



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	17,1
Dimensiuni	[mm]	18 x 18 x 20
Filet de montaj		PG 9
Materiale		Zinc turnat sub presiune nichelată
Material turnat		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10411



Conector montaj

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: Zinc turnat sub presiune, nichelată



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb