



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



|                                                                            |      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Date electrice                                                             |      |                     |
| Tensiune de lucru                                                          | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Condițiile mediului                                                        |      |                     |
| Temperatură de ambianță                                                    | [°C] | -25...90            |
| Protectie                                                                  |      | IP 67               |
| Date mecanice                                                              |      |                     |
| Dimensiuni                                                                 | [mm] | 27 x 15 x 39        |
| Materiale                                                                  |      | TPU                 |
| Material turnat                                                            |      | TPU                 |
| Material piuliță                                                           |      | alama, nichelată    |
| Observații                                                                 |      |                     |
| Unitate de ambalare                                                        |      | 1 buc.              |
| Conectare electrică                                                        |      |                     |
| Cabluri: 5 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |      |                     |
| Conectare electrică - Conector mama                                        |      |                     |

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm




# E10416



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0005A03

### Racord



BN = maro  
BK = negru  
BU = albastru

Culorile conecticii :