




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040SCS0005F03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, anti-stropi

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
Cablul: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; rețea de raze; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)		

Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, anti-stropi; Moment de strângere: 0,5 Nm		




E10419



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040SCS0005F03

Racord



BN =

BK =

BU =

Culorile conecticii :

maro

negru

albastru