

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042MSS0015A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protecție	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Materiale	TPU transparent
-----------	-----------------

Material turnat	TPU, transparent
-----------------	------------------

Material piuliță	alama, nichelată
------------------	------------------

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10424



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042MSS0015A03

Conectare electrică


Cablu: 15 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord



BN =
BK =
BU =

Culorile conecticii :
maro
negru
albastru