

Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0005G04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

cablu ecranat

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 50 AC / < 60 DC

Clasa de protectie

III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...70

Protectie

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni [mm]

15 x 15 x 43

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH040MSS0005G04

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm, ecranat; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
WH =	albastru
	alb